

Yer baęlantı LSNG-80

Ürün numarası: 31744

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Deęer
Boyut	80
Standarda dayalı	VDMA 24562
Korozyon direnci sınıfı KBK	1 - korozyona düşük maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Ortam sıcaklığı	-40 °C...150 °C
Maks. yük kapasitesi	6 kN
Ürün ağırlığı	997 g
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Sabitleme malzemesi	Eęilebilir demir
Mafsal yataęı malzemesi	Çelik PTFE