

Yer bařlantı LSNG-100

Ürün numarası: 31745

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Boyut	100
Standarda dayalı	VDMA 24562
Korozyon direnci sınıfı KBK	1 - korozyona düşük maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Ortam sıcaklığı	-40 °C...150 °C
Maks. yük kapasitesi	9 kN
Ürün ağırlığı	1358 g
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Sabitleme malzemesi	Eğilebilir demir
Mafsal yatağı malzemesi	Çelik PTFE