

Yer bařlantı LSNG-125

Ürün numarası: 31746

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Boyut	125
Standarda dayalı	VDMA 24562
Korozyon direnci sınıfı KBK	1 - korozyona düşük maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Ortam sıcaklığı	-40 °C...150 °C
Ürün ağırlığı	3071 g
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Sabitleme malzemesi	Eğilebilir demir
Mafsal yatağı malzemesi	Çelik PTFE