

Yer baęlantı LBG-32

Ürün numarası: 31761

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Deęer
Boyut	32
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
LABS uygunluęu	VDMA24364-B2-L
Lityum-iyon bataryaların üretimi için uygunluk	Kütle oranı olarak %5'den fazla bakır içeren metaller kullanılmaz. Baskılı devre kartları, kablolar, elektrik konnektörleri ve bobinler dahil deęildir
Ortam sıcaklıęı	-40 °C...150 °C
Maks. yük kapasitesi	0.9 kN
Ürün aęırlıęı	220 g
	7.75 oz
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Sabitleme malzemesi	Paslanmaz çelik dökümü
Cıvata malzemesi	Sertleşen çelik
Sigorta malzemesi	Yay çelięi