

Yer baęlantı LBG-80

Ürün numarası: 31765

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Deęer
Boyut	80
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
LABS uygunluęu	VDMA24364-B2-L
Lityum-iyon bataryaların üretimi için uygunluk	Kütle oranı olarak %5'den fazla bakır içeren metaller kullanılmaz. Baskılı devre kartları, kablolar, elektrik konnektörleri ve bobinler dahil deęildir
Ortam sıcaklıęı	-40 °C...150 °C
Maks. yük kapasitesi	6 kN
Ürün aęırlıęı	1050 g
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Sabitleme malzemesi	Eęilebilir demir
Cıvata malzemesi	Sertleşen çelik
Sigorta malzemesi	Yay çelięi