

Yer baęlantı LBG-100

Ürün numarası: 31766

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Deęer
Boyut	100
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Lityum-iyon bataryaların üretimi için uygunluk	Kütle oranı olarak %5'den fazla bakır içeren metaller kullanılmaz. Baskılı devre kartları, kablolar, elektrik konnektörleri ve bobinler dahil değildir
Ortam sıcaklığı	-40 °C...150 °C
Maks. yük kapasitesi	9 kN
Ürün ağırlığı	1375 g
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Sabitleme malzemesi	Eęilebilir demir
Cıvata malzemesi	Sertleşen çelik
Sigorta malzemesi	Yay çelięi