

Yataklama Ünitesi

SLM-20- -KF-A

Ürün numarası: 32783

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Strok	10 mm...800 mm
Piston çapı	20 mm
Sönümleme	Esnek sönümleme halkaları/plakaları iki taraflı Darbe emici, sert eğrili
Montaj konumu	herhangi bir
Kılavuz	Bilyalı rulman yatağı
Konum algılama	yaklaşım sensörü için endüktif sensörler için
Varyantlar	Standart tip İçi boş kılavuz çubuğu İçi boş kılavuz çubuk ve saptırma plakası
Çalışma basıncı	0.7 MPa 7 bar
Çalışma şekli	çift etkili
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:...] uyarınca basınçlı hava
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	Yağlı işletim mümkün (diğer işletimde gerekli)
Korozyon direnci sınıfı KBK	1 - korozyona düşük maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Ortam sıcaklığı	-20 °C...60 °C
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, geri dönüş	188 N
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme	188 N
Hareketli kütle	1400 g
10 mm strok başına hareketli kütle ek yük	21 g
0 mm strokta temel ağırlık	2620 g
10 mm strok başına ek ağırlık	21 g
Pnömatik bağlantı	G1/8
Kapak malzemesi	Alüminyum
Sızdırmazlık elemanları malzemesi	PA TPE-U(PU)
Gövde malzemesi	Alüminyum