

Çatal mafsals SGA-M10X1,25

Ürün numarası: 32954

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Boyut	M10x1,25
Radyal sapma +/-	5 mm
Açı dengeleyici +/-	120 drc
Montaj konumu	herhangi bir
Dişli bağlantı	Erkek diş M10x1,25
Korozyon direnci sınıfı KBK	1 - korozyona düşük maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Ortam sıcaklığı	-40 °C...150 °C
Maks. yük kapasitesi	0.9 kN
Ürün ağırlığı	129 g
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Çıvata malzemesi	Çelik galvanize
Küresel mafsals malzemesi	Çelik galvanize
Sigorta malzemesi	Yay çeliği, galvanize