


# Yataklama parçası LNZG-63/80

Ürün numarası: 32961

FESTO



## Veri sayfası

Özellik	Değer
Boyut	63/80
Standarda dayalı	ISO 15552
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Lityum-iyon bataryaların üretimi için uygunluk	Ürün, Festo'nun batarya üretiminde kullanım için dahili ürün tanımına karşılık gelir:Kütle oranı olarak %1'den fazla bakır, çinko veya nikel içeren metaller kullanılmaz.İstisnalar, çeliklerdeki nikel, kimyasal olarak nikel kaplı yüzeyler, baskılı devre kartları, kablolar, elektrik konnektörleri ve bobinlerdir.
Ortam sıcaklığı	-40 °C...80 °C
Maks. yük kapasitesi	6 kN
Ürün ağırlığı	178 g
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Sabitleme malzemesi	Dövme alüminyum alaşım
Yatak malzemesi	Plastik