

Tek yönlü kavrama ünitesi FLSR-10-L

Ürün numarası: 33298

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Boyut	10
Dönüş yönü	Saat yönünün tersine dönüş
Montaj konumu	herhangi bir
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Ortam sıcaklığı	-10 °C...60 °C
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik tork	0.53 Nm
Ürün ağırlığı	100 g
Gövde malzemesi	Alüminyum döküm
Kovan malzemesi	Sertleştirilmiş çelik
Mil malzemesi	Sertleşen çelik