


# PE-Dönüştürücü PE-1/8

Ürün numarası: 3344

FESTO



## Veri sayfası

Özellik	Değer
Karşılık geldiği norm	EN 60947-5-1
Ruhsat	CCC
CE işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	AB düşük gerilim yönergesine göre
UKCA işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	elektrikli ekipman için Birleşik Krallık düzenlemelerine göre
Ölçme büyüklüğü	Bağıl basınç
Ölçüm metodu	Pnömatik-elektrikli basınç dönüştürücü
Çalışma basıncı	0.08 MPa...1 MPa 0.8 bar...10 bar
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	Yağlı işletim mümkün
Ortam sıcaklığı	-10 °C...60 °C
Anahtarlama çıkışı	temasa dayalı
Anahtarlama fonksiyonu	Sabit histerezisli eşik değer
Anahtarlama elemanı işlevi	Değiştirici
Açma noktası maks.	0.8 bar
Kapatma noktası min.	0.2 bar
Maks. anahtarlama çıkış gerilimi AC	250 V
Maks. anahtarlama çıkış gerilimi DC	250 V
Kullanım kategorisi endüktif yük	AC-14 DC-13
Ohmik yük kullanım kategorisi	AC-12 DC-12
Elektrik bağlantısı	4 damarlı Kablo
Elektrik bağlantısı 1, bağlantı türü	Kablo
Elektrik bağlantısı 1, bağlantı teknolojisi	açık uç
Kablo uzunluğu	1 m
Kablo kılıfı malzemesi	PVC
Montaj türü	geçiş deliği ile
Montaj konumu	herhangi bir
Pnömatik bağlantı	G1/8

<b>Özellik</b>	<b>Değer</b>
Ürün ağırlığı	225 g
Gövde malzemesi	Alüminyum, eloksallı Çinko pres döküm
Diyafram malzemesi	Kloropren kauçuk
Ayar seçenekleri	sabit olarak ayarlanmış
Koruma türü	IP65
İzolasyon gerilimi	2 kV
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Kirlenme derecesi	3