

Yataklama ünitesi

FEN-20- -KF

Ürün numarası: 33482

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Boyut	20
Strok	2 mm...250 mm
Montaj konumu	herhangi bir
Kılavuz	Bilyalı rulman yatağı
Tasarım	Kılavuz
Patlamaya karşı koruma	Sertifikadaki notu dikkate alın
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Ortam sıcaklığı	-20 °C...80 °C
Maks. kuvvet Fy	520 N
Maks. kuvvet Fy statik	830 N
Maks. kuvvet Fz	520 N
Maks. kuvvet Fz statik	830 N
Maks. moment Mx	15 Nm
Maks. moment Mx statik	24 Nm
Maks. moment My	20 Nm
Maks. moment My statik	31 Nm
Maks. moment Mz	20 Nm
Maks. moment Mz statik	31 Nm
Yer değiştirme kuvveti	15 N
10 mm strok başına hareketli kütle ek yük	12 g
0 mm strokta temel ağırlık	828 g
10 mm strok başına ek ağırlık	12 g
0 mm strokta hareketli kütle ağırlık merkezi	42 mm
10 mm strok başına hareketli kütle ağırlık merkezi için ek payı	4.7 mm
Montaj türü	dişi diş ile
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Kılavuz elemanı malzemesi	Su verilmiş ve temperlenmiş çelik
Gövde malzemesi	Dövme alüminyum alaşım, anodize
Boyunduruk plakası malzemesi	Dövme alüminyum alaşım, anodize