

Yer baęlantı LNG-50

Ürün numarası: 33892

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Deęer
Boyut	50
Standarda dayalı	ISO 15552 (önceden VDMA 24562, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290 da)
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
LABS uygunluęu	VDMA24364-B2-L
Ortam sıcaklıęı	-40 °C...80 °C
Maks. yük kapasitesi	2.5 kN
Ürün aęırlıęı	281 g
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Sabitleme malzemesi	Su verilmiř ve temperlenmiř elik
Yatak malzemesi	PA