

Yer baęlantı LNG-100

Ürün numarası: 33895

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Deęer
Boyut	100
Standarda dayalı	ISO 15552 (önceden VDMA 24562, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290 da)
Korozyon direnci sınıfı KBK	1 - korozyona düşük maruziyet
LABS uygunluęu	VDMA24364-B2-L
Ortam sıcaklıęı	-40 °C...80 °C
Maks. yük kapasitesi	9 kN
Ürün aęırlıęı	1141 g
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Sabitleme malzemesi	Eęilebilir demir
Yatak malzemesi	PA