

Yer Baęlantı LNG-125

Ürün numarası: 33896

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Deęer
Boyut	125
Standarda dayalı	ISO 15552 (önceden VDMA 24562, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290 da)
Korozyon direnci sınıfı KBK	1 - korozyona düşük maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Ortam sıcaklığı	-40 °C...80 °C
Ürün ağırlığı	2545 g
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Sabitleme malzemesi	Eęilebilir demir
Yatak malzemesi	PA