

Kaplin
EAMD-67-51-19-32X32-U
Ürün numarası: 3398671

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Tutucu çapı 1	19 mm
Tutucu çapı 2	32 mm
Boyut	67
Nominal uzunluk	51 mm
Montaj konumu	herhangi bir
Maks. devir	4500 1/dak
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Depolama sıcaklığı	-25 °C...60 °C
Bağıl nem	%0 - 95
Ortam sıcaklığı	-25 °C...60 °C
Kütle atalet momenti	374 kgmm ²
Aktarılabılır tork	113 Nm
Ürün ağırlığı	745 g
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu