

Bobin
MSFW-240-50/60-OD
Ürün numarası: 34424

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Montaj konumu	herhangi bir
Anahtarlama konumu göstergesi	hayır
Min. çekme süresi	10 ms
Devreye girme süresi	100%
Güç faktörü cos {phi}	0.7
Bobin karakteristik değerleri	240 V AC: 50/60 Hz, toplama gücü 9,0 VA, tutma gücü 7,0 VA
İzin verilen frekans dalgalanmaları	+/- 5%
İzin verilen gerilim dalgalanmaları	+/- 10%
CE işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	AB düşük gerilim yönergesine göre
UKCA işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	elektrikli ekipman için Birleşik Krallık düzenlemelerine göre
LABS uygunluğu	VDMA24364-C1-L
Koruma türü	IP65
Ortam sıcaklığı	-5 °C...40 °C
Maks. sıkma torku priz	0.4 Nm
Ürün ağırlığı	55 g
Elektrik bağlantısı	3 kutuplu MSSD-F için Festo standardına göre bağlantı şemalı Soket pabuçları
Montaj türü	tırtıklı somunlu
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Bobin malzemesi	Duroplast Bakır Çelik
Sargı malzemesi	Bakır