


Pnömatik Valf Hava tetiklemeli valf VLX-2-1/2-MS

Ürün numarası: 34434

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Tasarım	Diyaframlı valf
Çalıştırma türü	pnömatik
Sızdırmazlık prensibi	yumuşak
Montaj konumu	herhangi bir
Montaj türü	Hat kurulumu
Bağlantı rakoru	G1/2
Nominal genişlik	13 mm
Valf fonksiyonu	2/2 kapalı tek bobinli
Akış yönü	tersine çevrelemez
Akışkan basıncı	1 bar...10 bar
Hava tahliye fonksiyonu	kısılamaz
Geri alma türü	pnömatik yay
Kontrol türü	pilot kumandalı
Kontrol ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:...] uyarınca basınçlı hava
Ortam	filtrelenmiş basınçlı hava, filtre hassasiyeti 200 µm
Akışkan sıcaklığı	-10 °C...80 °C
Ortam sıcaklığı	-10 °C...60 °C
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)	4000 l/dak
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Gövde malzemesi	Pirinç
Vida malzemesi	yüksek alaşımlı paslanmaz çelik
Vida malzeme numarası	1.4301
Ürün ağırlığı	450 g