


# Pnömatik Valf Hava tetiklemeli valf VLX-2-3/4-MS

Ürün numarası: 34435

FESTO



## Veri sayfası

| Özellik                                                   | Değer                                                 |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Tasarım                                                   | Diyaframlı valf                                       |
| Çalıştırma türü                                           | pnömatik                                              |
| Sızdırmazlık prensibi                                     | yumuşak                                               |
| Montaj konumu                                             | herhangi bir                                          |
| Montaj türü                                               | Hat kurulumu                                          |
| Bağlantı rakoru                                           | G3/4                                                  |
| Nominal genişlik                                          | 20 mm                                                 |
| Valf fonksiyonu                                           | 2/2 kapalı tek bobinli                                |
| Akış yönü                                                 | tersine çevrilemez                                    |
| Akışkan basıncı                                           | 1 bar...10 bar                                        |
| Hava tahliye fonksiyonu                                   | kısılamaz                                             |
| Geri alma türü                                            | pnömatik yay                                          |
| Kontrol türü                                              | pilot kumandalı                                       |
| Kontrol ortamı                                            | ISO 8573-1:2010 [7:...] uyarınca basınçlı hava        |
| Ortam                                                     | filtrelenmiş basınçlı hava, filtre hassasiyeti 200 µm |
| Akışkan sıcaklığı                                         | -10 °C...80 °C                                        |
| Ortam sıcaklığı                                           | -10 °C...60 °C                                        |
| Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş) | 10500 l/dak                                           |
| LABS uygunluğu                                            | VDMA24364-B1/B2-L                                     |
| Gövde malzemesi                                           | Pirinç                                                |
| Vida malzemesi                                            | yüksek alaşımlı paslanmaz çelik                       |
| Vida malzeme numarası                                     | 1.4301                                                |
| Ürün ağırlığı                                             | 1135 g                                                |