


Yataklama ünitesi FENG-32- -GF

Ürün numarası: 34481

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Boyut	32
Strok	10 mm...500 mm
Montaj konumu	herhangi bir
Kılavuz	Kayar yatak
Tasarım	Kılavuz
Patlamaya karşı koruma	Sertifikadaki notu dikkate alın
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Ortam sıcaklığı	-20 °C...80 °C
Yer değiştirme kuvveti	30 N
0 mm strokta hareketli kütle	478 g
10 mm strok başına hareketli kütle ek yük	17 g
0 mm strokta temel ağırlık	1570 g
10 mm strok başına ek ağırlık	17 g
0 mm strokta hareketli kütlenin ağırlık merkezi	43 mm
10 mm strok başına hareketli kütlenin ağırlık merkezi için ek payı	4.5 mm
Montaj türü	dişi diş ile
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Kılavuz elemanı malzemesi	yüksek alaşımlı çelik
Gövde malzemesi	Dövme alüminyum alaşım, anodize
Boyunduruk plakası malzemesi	Dövme alüminyum alaşım, anodize