

Yataklama ünitesi FENG-50- -GF

Ürün numarası: 34483

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Boyut	50
Strok	10 mm...500 mm
Montaj konumu	herhangi bir
Kılavuz	Kayar yatak
Tasarım	Kılavuz
Patlamaya karşı koruma	Sertifikadaki notu dikkate alın
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Ortam sıcaklığı	-20 °C...80 °C
Yer değiştirme kuvveti	50 N
10 mm strok başına hareketli kütle ek yük	48 g
0 mm strokta temel ağırlık	4190 g
10 mm strok başına ek ağırlık	48 g
0 mm strokta hareketli kütle ağırlık merkezi	60 mm
10 mm strok başına hareketli kütle ağırlık merkezi için ek payı	4.7 mm
Montaj türü	dişi dişi ile
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Kılavuz elemanı malzemesi	yüksek alaşımlı çelik
Gövde malzemesi	Dövme alüminyum alaşım, anodize
Boyunduruk plakası malzemesi	Dövme alüminyum alaşım, anodize