


Yataklama ünitesi FENG-100- -GF

Ürün numarası: 34486

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Boyut	100
Strok	10 mm...500 mm
Montaj konumu	herhangi bir
Kılavuz	Kayar yatak
Tasarım	Kılavuz
Patlamaya karşı koruma	Sertifikadaki notu dikkate alın
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Ortam sıcaklığı	-20 °C...80 °C
Yer değiştirme kuvveti	70 N
10 mm strok başına hareketli kütle ek yük	76 g
0 mm strokta temel ağırlık	13420 g
10 mm strok başına ek ağırlık	76 g
0 mm strokta hareketli kütle ağırlık merkezi	47 mm
10 mm strok başına hareketli kütle ağırlık merkezi için ek payı	3.6 mm
Montaj türü	dişi dişi ile
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Kılavuz elemanı malzemesi	yüksek alaşımlı çelik
Gövde malzemesi	Dövme alüminyum alaşım, anodize
Boyunduruk plakası malzemesi	Su verilmiş ve temperlenmiş çelik