


Yataklama ünitesi FENG-63- -KF

Ürün numarası: 34490

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Boyut	63
Strok	10 mm...500 mm
Montaj konumu	herhangi bir
Kılavuz	Bilyalı rulman yatağı
Tasarım	Kılavuz
Patlamaya karşı koruma	Sertifikadaki notu dikkate alın
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Ortam sıcaklığı	-20 °C...80 °C
Maks. kuvvet Fy	1260 N
Maks. kuvvet Fy statik	1600 N
Maks. kuvvet Fz	1260 N
Maks. kuvvet Fz statik	1600 N
Maks. moment Mx	75 Nm
Maks. moment Mx statik	95 Nm
Maks. moment My	90 Nm
Maks. moment My statik	115 Nm
Maks. moment Mz	90 Nm
Maks. moment Mz statik	115 Nm
Yer değiştirme kuvveti	15 N
10 mm strok başına hareketli kütle ek yük	49 g
0 mm strokta temel ağırlık	5410 g
10 mm strok başına ek ağırlık	49 g
0 mm strokta hareketli kütle için ağırlık merkezi	69 mm
10 mm strok başına hareketli kütle için ağırlık merkezi için ek payı	4.6 mm
Montaj türü	dişi diş ile
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Kılavuz elemanı malzemesi	Su verilmiş ve temperlenmiş çelik
Gövde malzemesi	Dövme alüminyum alaşım, anodize
Boyunduruk plakası malzemesi	Dövme alüminyum alaşım, anodize