

Yataklama ünitesi FENG-32-160-KF

Ürün numarası: 34495

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Boyut	32
Strok	160 mm
Montaj konumu	herhangi bir
Kılavuz	Bilyalı rulman yatağı
Tasarım	Kılavuz
Patlamaya karşı koruma	Sertifikadaki notu dikkate alın
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Ortam sıcaklığı	-20 °C...80 °C
Maks. kuvvet Fy	750 N
Maks. kuvvet Fy statik	1020 N
Maks. kuvvet Fz	750 N
Maks. kuvvet Fz statik	1020 N
Maks. moment Mx	28 Nm
Maks. moment Mx statik	38 Nm
Maks. moment My	34 Nm
Maks. moment My statik	46 Nm
Maks. moment Mz	34 Nm
Maks. moment Mz statik	46 Nm
Yer değiştirme kuvveti	15 N
Ürün ağırlığı	1818 g
Montaj türü	dişi diş ile
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Kılavuz elemanı malzemesi	Su verilmiş ve temperlenmiş çelik
Gövde malzemesi	Dövme alüminyum alaşım, anodize
Boyunduruk plakası malzemesi	Dövme alüminyum alaşım, anodize