


# Yataklama ünitesi FENG-50-200-KF

Ürün numarası: 34509

FESTO



## Veri sayfası

| Özellik                      | Değer                             |
|------------------------------|-----------------------------------|
| Boyut                        | 50                                |
| Strok                        | 200 mm                            |
| Montaj konumu                | herhangi bir                      |
| Kılavuz                      | Bilyalı rulman yatağı             |
| Tasarım                      | Kılavuz                           |
| Patlamaya karşı koruma       | Sertifikadaki notu dikkate alın   |
| LABS uygunluğu               | VDMA24364-B2-L                    |
| Ortam sıcaklığı              | -20 °C...80 °C                    |
| Maks. kuvvet Fy              | 1260 N                            |
| Maks. kuvvet Fy statik       | 1600 N                            |
| Maks. kuvvet Fz              | 1260 N                            |
| Maks. kuvvet Fz statik       | 1600 N                            |
| Maks. moment Mx              | 65 Nm                             |
| Maks. moment Mx statik       | 83 Nm                             |
| Maks. moment My              | 70 Nm                             |
| Maks. moment My statik       | 89 Nm                             |
| Maks. moment Mz              | 70 Nm                             |
| Maks. moment Mz statik       | 89 Nm                             |
| Yer değiştirme kuvveti       | 15 N                              |
| Ürün ağırlığı                | 5010 g                            |
| Montaj türü                  | dişi diş ile                      |
| Malzeme hakkında not         | RoHS uyumlu                       |
| Kılavuz elemanı malzemesi    | Su verilmiş ve temperlenmiş çelik |
| Gövde malzemesi              | Dövme alüminyum alaşım, anodize   |
| Boyunduruk plakası malzemesi | Dövme alüminyum alaşım, anodize   |