

Sızdırmazlık halkası OL-3/4

Ürün numarası: 34638

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Standarda dayalı	ISO 16030
Komple sıcaklık aralığı çalışma basıncı	-0.095 MPa...3 MPa -0.95 bar...30 bar -13.775 psi...435 psi
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Lityum-iyon bataryaların üretimi için uygunluk	Ürün, Festo'nun batarya üretiminde kullanım için dahili ürün tanımına karşılık gelir.Kütle oranı olarak %1'den fazla bakır, çinko veya nikel içeren metaller kullanılmaz.Istisnalar, çeliklerdeki nikel, kimyasal olarak nikel kaplı yüzeyler, baskılı devre kartları, kablolar, elektrik konnektörleri ve bobinlerdir.
Temiz oda sınıfı	Statik monte eleman, ISO 14644-1 uyarınca anlamlı bir değerlendirme mümkün değil
Ortam sıcaklığı	-40 °C...100 °C
RT'de el ile çekme	evet
Nominal sıkma torku	23 Nm
Nominal sıkma torkuna tolerans	±% 20
Ürün ağırlığı	0.95 g
Pnömatik bağlantı	G3/4
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Stoper malzemesi	Alüminyum
Sızdırmazlık elemanları malzemesi	HNBR