


Zaman geciktirme valfi VZOA-3-1/4

Ürün numarası: 3464

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Çalışma basıncı	0 MPa...1 MPa 0 bar...10 bar
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)	600 l/dak
Ayarlanabilir gecikme süresi	0 sn...30 sn
Patlamaya karşı koruma	Zone 1 (ATEX) Zone 2 (ATEX) Zone 21 (ATEX) Zone 22 (ATEX)
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:-:-] uyarınca basınçlı hava
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	Yağlı işletim mümkün (diğer işletimde gerekli)
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Montaj türü	geçiş deliği ile
Pnömatik bağlantı	G1/8 G1/4
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu