

# Kaplin soketi KS3-CK-6

Ürün numarası: 3478

FESTO



## Veri sayfası

| Özellik   | Değer   |
|---|---|
| Nominal genişlik  | 4.9 mm  |
| Komple sıcaklık aralığı çalışma basıncı                   | -0.095 MPa...1.2 MPa<br>-0.95 bar...12 bar<br>-13.775 psi...174 psi                       |
| Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş) | 216 l/dak...464 l/dak   |
| ISO 8778'e göre normalleştirilmiş nominal akış            | 234.1 l/dak...503 l/dak   |
| İşletim ortamı  | ISO 8573-1:2010 [7:--] uyarınca basınçlı hava   |
| İşletim / kontrol ortamı hakkında not                     | Yağlı işletim mümkün  |
| Korozyon direnci sınıfı KBK                               | 1 - korozyona düşük maruziyet   |
| LABS uygunluğu  | VDMA24364-B1/B2-L   |
| Ortam sıcaklığı   | -10 °C...60 °C  |
| Ürün ağırlığı   | 21 g  |
| Pnömatik bağlantı 1                                       | dış çapı Ø 8 mm olan hortum için<br>rakor somunlu iç çapı Ø 6 mm olan tırnaklı nipel için |
| Somun malzemesi   | Dövme alüminyum alaşım, eloksallı   |
| Malzeme hakkında not                                      | RoHS uyumlu   |
| Malzeme bilgisi   | Pirinç, nikel kaplı   |