


Kumanda edilen çek valf HGL-1/4-NPT

Ürün numarası: 34878

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Valf fonksiyonu	açılabilir geri dönüşsüz fonksiyon
Pnömatik bağlantı 1	1/4 NPT
Pnömatik bağlantı 2	1/4 NPT
Montaj türü	vidalanabilir
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)	0 l/dak...490 l/dak
Çalışma basıncı	0.03 MPa...1 MPa 0.3 bar...10 bar
Kontrol basıncı	0.18 MPa...1 MPa 1.8 bar...10 bar 26.1 psi...145 psi
Ortam sıcaklığı	-20 °C...80 °C
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	Yağlı işletim mümkün (diğer işletimde gerekli)
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Akışkan sıcaklığı	-20 °C...80 °C
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Sızdırmazlık elemanları malzemesi	NBR