


# Kumanda edilen çek valf HGL-1/2-NPT

Ürün numarası: 34880

FESTO



## Veri sayfası

| Özellik   | Değer   |
|---|---|
| Valf fonksiyonu   | açılabilir geri dönüşsüz fonksiyon                      |
| Pnömatik bağlantı 1                                       | 1/2 NPT   |
| Pnömatik bağlantı 2                                       | 1/2 NPT   |
| Montaj türü   | vidalanabilir   |
| Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş) | 0 l/dak...1600 l/dak                                    |
| Çalışma basıncı   | 0.02 MPa...1 MPa<br>0.2 bar...10 bar                    |
| Kontrol basıncı   | 0.1 MPa...1 MPa<br>1 bar...10 bar<br>14.5 psi...145 psi |
| Ortam sıcaklığı   | -20 °C...80 °C  |
| İşletim ortamı  | ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava          |
| İşletim / kontrol ortamı hakkında not                     | Yağlı işletim mümkün (diğer işletimde gerekli)          |
| LABS uygunluğu  | VDMA24364-B1/B2-L                                       |
| Akışkan sıcaklığı   | -20 °C...80 °C  |
| Malzeme hakkında not                                      | RoHS uyumlu   |