

Bobin
VACC-S18-70-K4-1U-EX4D
Ürün numarası: 3504563

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Çalıştırma türü	elektrikli
Montaj konumu	herhangi bir
Anahtarlama konumu göstergesi	hayır
Devreye girme süresi	100%
Yalıtım maddesi sınıfı	H
Bobin karakteristik değerleri	24 V AC: 50/60 Hz, çıkış 7,0 VA 24 V DC: 7,0 W
İzin verilen gerilim dalgalanmaları	-% 15 / +% 10
CE işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	AB patlamaya karşı koruma direktifine (ATEX) göre AB RoHS direktifine göre
UKCA işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	UK EX düzenlemelerine göre Birleşik Krallık RoHS düzenlemelerine göre
AB dışında patlamaya karşı koruma onayı	EPL Db (GB) EPL Db (IEC-EX) EPL GB (GB) EPL Gb (IEC-EX)
Patlamaya karşı koruma	Zone 1 (ATEX) Zone 1 (IEC-EX) Bölge 1 (UKEX) Zone 2 (ATEX) Zone 21 (ATEX) Zone 21 (IEC-EX) Bölge 21 (UKEX) Zone 22 (ATEX)
Sertifikayı düzenleyen kuruluş	BVS15ATEXE135 IECExBVS.15.0116
ATEX kategorisi, gaz	II 2G
ATEX kategorisi, toz	II 2D
Ex ateşleme koruma sınıfı	Ex db IIC T6, T5, T4 Gb
Ex ateşleme koruma sınıfı, toz	Ex tb IIIC T80°C, 95°C, 130°C Db
Ex ortam sıcaklığı	T4, T130°C: -50°C ≤ Ta ≤ +90°C T5, T95°C: -50°C ≤ Ta ≤ +55°C T6, T80°C: -50°C ≤ Ta ≤ +40°C
Korozyon direnci sınıfı KBK	4 - oldukça yoğun korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364 Zone III
Koruma türü	IP65

Özellik	Değer
Ürün ağırlığı	1700 g
Elektrik bağlantısı	Terminal kutusu, kablo giriş dişi M20x1,5
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Bobin malzemesi	Dövme alüminyum alaşım Gri dökme demir