



Kol kumandalı valf VHER-H-B43E-G14

Ürün numarası: 3515082

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Valf fonksiyonu	4/3 tahliye edilmiş
Çalıştırma türü	manuel
Yapı genişliği	66 mm
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normleştirilmiş)	1150 l/dak
Pnömatik çalışma bağlantısı	G1/4
Çalışma basıncı	0 bar...10 bar
Çalışma basıncına ilişkin not	Sadece bağlantı 3'te vakum işletimi İki basınçlı işletimde, bağlantı 1'deki basınç, bağlantı 3'tekinden daha yüksek olmalıdır.
Tasarım	Döner sürgü
Nominal genişlik	8 mm
Hava tahliye fonksiyonu	kısıtlabilir
Uygulama notu	sadece elle çalıştırın
Sızdırmazlık prensibi	sert
Kontrol türü	doğrudan
Akış yönü	tersine çevrelemez
Kesilmesiz	evet
Anahtarlama konumu göstergesi	aksesuarlar ile
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	Yağlı işletim mümkün (diğer işletimde gerekli)
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Akışkan sıcaklığı	-20 °C...80 °C
Ortam sıcaklığı	-20 °C...80 °C
Çalıştırma torku	2 Nm
Ürün ağırlığı	560 g
Montaj türü	isteğe bağlı olarak: Ön panel montajı geçiş deliği ile
Pnömatik bağlantı 1	G1/4
Pnömatik bağlantı 2	G1/4
Pnömatik bağlantı 3	G1/4

Özellik	Değer
Pnömatik bağlantı 4	G1/4
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Sızdırmazlık elemanları malzemesi	NBR
Gövde malzemesi	Alüminyum pres döküm
Kol malzemesi	Alüminyum pres döküm