


Yataklama ünitesi

FEN-8/10- -KF

Ürün numarası: 35197

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Boyut	8/10
Strok	1 mm...100 mm
Montaj konumu	herhangi bir
Kılavuz	Bilyalı rulman yatağı
Tasarım	Kılavuz
Patlamaya karşı koruma	Sertifikadaki notu dikkate alın
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Ortam sıcaklığı	-20 °C...80 °C
Maks. kuvvet Fy	450 N
Maks. kuvvet Fy statik	680 N
Maks. kuvvet Fz	450 N
Maks. kuvvet Fz statik	680 N
Maks. moment Mx	11 Nm
Maks. moment Mx statik	16 Nm
Maks. moment My	5 Nm
Maks. moment My statik	7 Nm
Maks. moment Mz	5 Nm
Maks. moment Mz statik	7 Nm
Yer değiştirme kuvveti	15 N
10 mm strok başına hareketli kütle ek yük	8 g
0 mm strokta temel ağırlık	300 g
10 mm strok başına ek ağırlık	8 g
0 mm strokta hareketli kütle ağırlık merkezi	30 mm
10 mm strok başına hareketli kütle ağırlık merkezi için ek payı	4.9 mm
Montaj türü	dişi diş ile
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Kılavuz elemanı malzemesi	Su verilmiş ve temperlenmiş çelik
Gövde malzemesi	Dövme alüminyum alaşım, anodize
Boyunduruk plakası malzemesi	Dövme alüminyum alaşım, anodize