

Susturuculu Egzost Kısma Valfi GRE-3/8

Ürün numarası: 35310

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Valf fonksiyonu	Ses basıncı kısma fonksiyonu
Ek fonksiyon seçimi	susturucu ile
Pnömatik bağlantı 1	G3/8
Ayar elemanı	Oluklu vida
Montaj türü	vidalanabilir
Kısma yönünde standart anma debisi	2000 l/dak
Normal akış hızı 0,6-> 0 MPa (6-> 0 bar, 87-> 0 psi)	3 l/dak...2000 l/dak
Çalışma basıncı	0 bar...10 bar
Ortam sıcaklığı	-10 °C...70 °C
Montaj konumu	herhangi bir
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	Yağlı işletim mümkün (diğer işletimde gerekli)
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Akışkan sıcaklığı	-10 °C...70 °C
Maks. sıkma torku	15 Nm
Ürün ağırlığı	50 g
Vida dişli muylu malzemesi	Dövme alüminyum alaşım
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Sızdırmazlık elemanları malzemesi	NBR
Ayar vidası malzemesi	Pirinç