


Vantuz
VASB-100-1/4-NBR
Ürün numarası: 35416

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Nominal genişlik	4 mm
Vantuz çapı	100 mm
Etkili emiş çapı	85 mm
Bağlantı konumu	üst
Vantuz biçimi	1,5'lu yuvarlak körük
İşletim ortamı	ISO 8573-1: 2010 [7:-:-] dayalı atmosferik hava
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Ortam sıcaklığı	-20 °C...80 °C
%70 vakumda ayrılma kuvveti	397 N
Nominal çalışma basıncında tutma kuvveti	397 N
Sabitleme vida dişi	G1/4
Vantuz sabitlemesi	G 1/4
Vakum portu	G1/4
Renk	siyah
Shore sertliği	60 +/- 5
Vida dişli muylu malzemesi	Çinko pres döküm
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Vantuz malzemesi	NBR