

**Bobin**  
**VACC-S18-70-K5-3U-EX4D**  
Ürün numarası: 3546662

**FESTO**



**Veri sayfası**

| Özellik                                 | Değer                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Çalıştırma türü                         | elektrikli                                                                                                                                     |
| Montaj konumu                           | herhangi bir                                                                                                                                   |
| Anahtarlama konumu göstergesi           | hayır                                                                                                                                          |
| Devreye girme süresi                    | 100%                                                                                                                                           |
| Yalıtım maddesi sınıfı                  | H                                                                                                                                              |
| Bobin karakteristik değerleri           | 230 V AC: 50/60 Hz, çıkış 7,0 VA<br>230 V DC: 7,0 W                                                                                            |
| İzin verilen gerilim dalgalanmaları     | -% 15 / +% 10                                                                                                                                  |
| CE işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)       | AB patlamaya karşı koruma direktifine (ATEX) göre<br>AB RoHS direktifine göre                                                                  |
| UKCA işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)     | UK EX düzenlemelerine göre<br>Birleşik Krallık RoHS düzenlemelerine göre                                                                       |
| AB dışında patlamaya karşı koruma onayı | EPL Db (GB)<br>EPL Db (IEC-EX)<br>EPL GB (GB)<br>EPL Gb (IEC-EX)                                                                               |
| Patlamaya karşı koruma                  | Zone 1 (ATEX)<br>Zone 1 (IEC-EX)<br>Bölge 1 (UKEX)<br>Zone 2 (ATEX)<br>Zone 21 (ATEX)<br>Zone 21 (IEC-EX)<br>Bölge 21 (UKEX)<br>Zone 22 (ATEX) |
| Sertifikayı düzenleyen kuruluş          | BVS15ATEXE135<br>IECExBVS.15.0116                                                                                                              |
| ATEX kategorisi, gaz                    | II 2G                                                                                                                                          |
| ATEX kategorisi, toz                    | II 2D                                                                                                                                          |
| Ex ateşleme koruma sınıfı               | Ex db IIC T6, T5, T4 Gb                                                                                                                        |
| Ex ateşleme koruma sınıfı, toz          | Ex tb IIIC T80°C, 95°C, 130°C Db                                                                                                               |
| Ex ortam sıcaklığı                      | T4, T130°C: -50°C ≤ Ta ≤ +90°C<br>T5, T95°C: -50°C ≤ Ta ≤ +55°C<br>T6, T80°C: -50°C ≤ Ta ≤ +40°C                                               |
| Korozyon direnci sınıfı KBK             | 4 - oldukça yoğun korozyona maruziyet                                                                                                          |
| LABS uygunluğu                          | VDMA24364 Zone III                                                                                                                             |
| Koruma türü                             | IP65                                                                                                                                           |

| Özellik              | Değer                                     |
|----------------------|-------------------------------------------|
| Ürün ağırlığı        | 1700 g                                    |
| Elektrik bağlantısı  | Terminal kutusu, kablo giriş dişi NPT1/2  |
| Malzeme hakkında not | RoHS uyumlu                               |
| Bobin malzemesi      | Dövme alüminyum alaşım<br>Gri dökme demir |