

Bobin
VACC-S18-70-K5-3-U2D
Ürün numarası: 3546949

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Çalıştırma türü	elektrikli
Montaj konumu	herhangi bir
Anahtarlama konumu göstergesi	hayır
Devreye girme süresi	100%
Yalıtım maddesi sınıfı	H
Bobin karakteristik değerleri	220 V DC: 7,0 W
İzin verilen gerilim dalgalanmaları	-% 15 / +% 10
CE işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	AB düşük gerilim yönergesine göre
AB dışında patlamaya karşı koruma onayı	Sınıf I, Böl. 2 (CA) Sınıf I, Böl. 2 (ABD)
Patlamaya karşı koruma	Sınıf I, Böl. 2 (CA) Sınıf I, Böl. 2 (ABD)
Ex ortam sıcaklığı	T4A, 120°C: -25°C ≤ Ta ≤ +80°C
Korozyon direnci sınıfı KBK	4 - oldukça yoğun korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364 Zone III
Koruma türü	IP65
Ürün ağırlığı	1700 g
Elektrik bağlantısı	Terminal kutusu, kablo giriş dişi NPT1/2
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Bobin malzemesi	Dövme alüminyum alaşım Gri dökme demir