

Düşük tüketimli hava tabancası LSP-1/4-D

Ürün numarası: 35528

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Hava tahliye fonksiyonu	Dozlanabilir üfleme işlemi
Çalışma basıncı	0 bar...10 bar
Atmosfere karşı akış	120 l/dak
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)	120 l/dak
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:-:-] uyarınca basınçlı hava
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	Yağlı işletim mümkün (diğer işletimde gerekli)
Korozyon direnci sınıfı KBK	1 - korozyona düşük maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364 Zone III
Ses basınç seviyesi	90 dB(A)
Ortam sıcaklığı	-10 °C...50 °C
Ürün ağırlığı	240 g
Pnömatik bağlantı	Dişi dış G1/4
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Gövde malzemesi	Dövme alüminyum alaşım