


Vakum jeneratörü VAD-ME-I-1/4

Ürün numarası: 35532

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Laval nozulun nominal genişliği	1.4 mm
Montaj konumu	herhangi bir
Ejektör karakteristiği	yüksek vakum
Entegre işlev	Elektrikli ejektör darbe valfi Elektrikli açma/kapama valfi
Tasarım	T şekli
Çalışma basıncı	1.5 bar...8 bar
Maks. vakum	90 %
Devreye girme süresi	100%
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	Yağlı işletim mümkün değil
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Akışkan sıcaklığı	0 °C...50 °C
Koruma türü	IP65
Ortam sıcaklığı	0 °C...50 °C
Elektrik bağlantısı	Soket
Montaj türü	dişi diş ile
Pnömatik bağlantı 1	G1/8
Vakum portu	G1/4
Gövde malzemesi	Alüminyum