


Sınır anahtarı montaj parçası|Rajakytkınrasia SRBG-C1-N-1-ZU-M12

Ürün numarası: 3568056

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Tasarım	köşeli
Standarta dayalı	EN 60947-5-2 VDI/VDE 3845
Ruhsat	CCC RCM işareti c UL us (OL)
CE işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	AB EMC direktifine göre AB RoHS direktifine göre
UKCA işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	EMC için Birleşik Krallık düzenlemelerine göre Birleşik Krallık RoHS düzenlemelerine göre
KC işareti	KC-EMC
Sertifikayı düzenleyen kuruluş	2024010305706390
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Ölçüm prensibi	endüktif
Ortam sıcaklığı	-25 °C...70 °C
Anahtarlama çıkışı	temassız 2 telli
Anahtarlama elemanı işlevi	Normalde açık kontak
Maks. anahtarlama frekansı	500 Hz
Maks. çıkış akımı DC	100 mA
Gerilim düşüşü	6 V
Minimum yük akımı	4 mA
Artık akım	0 mA...1 mA
Çalışma gerilimi aralığı DC	6 V...60 V
Ters polarite koruması	tüm elektrik bağlantıları için
Giriş elektrik bağlantısı	M12x1
Elektrik bağlantısı 1, bağlantı türü	Soket
Elektrik bağlantısı 1, kablo çıkışı	düz
Elektrik bağlantısı 1, tasarım	yuvarlak
Elektrik bağlantısı 1, bağlantı teknolojisi	M12x1, EN 61076-2-101'e göre A kodlu
Elektrik bağlantısı 1, kutup/damar sayısı	4
Montaj türü	vidalanmış
Montaj konumu	herhangi bir

Özellik	Değer
Ürün ağırlığı	70 g
Gövde malzemesi	PBT
Vida malzemesi	yüksek alaşımlı paslanmaz çelik
Bağlantı elemanı malzemesi	Döküm çinko, nikel kaplı
Anahtarlama durumu göstergesi	Sarı LED
Depolama sıcaklığı	-25 °C...70 °C
Koruma türü	IP67
Şok direnci	FN 942017-5 ve EN 60068-2-27'ye göre şiddet seviyesi 2 ile şok testi
Osilasyon direnci	FN 942017-4 ve EN 60068-2-6 uyarınca şiddet seviyesi 2 ile nakliye uygulama testi
LABS uygunluğu	VDMA24364 Zone III
Kirlenme derecesi	3