


Bağlantı kablosu NEBV-A1W3-K-0.3-N-M12W3

Ürün numarası: 3579461

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Ruhsat	c CSA us (OL)
Kablo tanımı	levha tutucusuz
Ürün ağırlığı	60 g
Elektrik bağlantısı 1, işlev	Saha cihazı tarafı
Elektrik bağlantısı 1, tasarım	köşeli
Elektrik bağlantısı 1, bağlantı türü	Soket
Elektrik bağlantısı 1, kablo çıkışı	açılı
Elektrik bağlantısı 1, bağlantı teknolojisi	EN 175301-803'e göre A formu bağlantı şeması
Elektrik bağlantısı 1, kutup/damar sayısı	4
Elektrik bağlantısı 1, dolu kutuplar/damarlar	4
Elektrik bağlantısı 1, montaj türü	merkezi vidalı M3 solenoid valf üzerinde
Elektrik bağlantısı 2, işlev	Kontrol tarafı
Elektrik bağlantısı 2, tasarım	yuvarlak
Elektrik bağlantısı 2, bağlantı türü	Soket
Elektrik bağlantısı 2, kablo çıkışı	açılı
Elektrik bağlantısı 2, bağlantı teknolojisi	M12x1, EN 61076-2-101'e göre A kodlu
Elektrik bağlantısı 2, kutup/damar sayısı	5
Elektrik bağlantısı 2, dolu kutuplar/damarlar	3
Elektrik bağlantısı 2, montaj türü	Altıgen SW13 ile vida kilidi
Çalışma gerilimi aralığı DC	0 V...110 V
Nominal çalışma gerilimi DC	110 V
Çalışma gerilimi aralığı AC	0 V...110 V
Nominal çalışma gerilimi AC	110 V
40 °C'de akım yükü kapasitesi	1 A
Aşırı gerilim direnci	1.5 kV
Koruyucu topraklama bağlantısı	mevcut
Kablo uzunluğu	0.3 m
Kablo özelliği	Standart

Özellik	Değer
Test koşulları hat	Talep üzerine test koşulları
Kablo çapı	5.9 mm
Kablo çapı toleransı	± 0,3 mm
Kablo yapısı	3 x 0,75 mm ²
Koruma türü	IP67
Koruma türüne ilişkin not	monte edilmiş durumda
Ortam sıcaklığı	-25 °C...80 °C
Esnek kablo döşemede ortam sıcaklığı	-25 °C...80 °C
CE işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	AB düşük gerilim yönergesine göre AB RoHS direktifine göre
UKCA işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	Birleşik Krallık RoHS düzenlemelerine göre elektrikli ekipman için Birleşik Krallık düzenlemelerine göre
LABS uygunluğu	VDMA24364 Zone III
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Kirlenme derecesi	3
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
Kablo kılıfı malzemesi	TPE-U(PUR)
Kablo kılıfının rengi	gri
Gövde malzemesi	TPE-U(PUR)
Gövde rengi	siyah
Somun malzemesi	Çinko pres döküm nikel kaplı
Yalıtım kılıfı malzemesi	PP