

Bağlantı Plakası|Taban Plakası VABS-S7-RB-B-G14-VDE1-R12

Ürün numarası: 3580505

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Montaj konumu	herhangi bir
Pilot hava beslemesi	harici dahili
Çalışma basıncı	0 MPa...1 MPa 0 bar...10 bar
Patlamaya karşı koruma	Zone 1 (ATEX) Zone 2 (ATEX) Zone 21 (ATEX) Zone 22 (ATEX)
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [-:~:] uyarınca basınçlı hava
Korozyon direnci sınıfı KBK	4 - oldukça yoğun korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364 Zone III
Koruma türü	IP65
Montaj türü	geçiş deliği ile
Kontrol havası bağlantısı 12	G1/4
Pnömatik bağlantı 1	G1/4
Pnömatik bağlantı 2	VDI/VDE 3845 (NAMUR)
Pnömatik bağlantı 3	G1/4
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Bağlantı plakası malzemesi	Metalize alüminyum
Sızdırmazlık elemanları malzemesi	NBR