


L-Bağlantı Rakoru LCNH-1/8-PK-6

Ürün numarası: 35987

FESTO



Veri sayfası

| Özellik | Değer |
|---|--|
| Nominal genişlik | 4.9 mm |
| Vida dişli muyluda conta türü | Sızdırmazlık halkası |
| Komple sıcaklık aralığı çalışma basıncı | -0.95 bar...10 bar |
| İşletim ortamı | ISO 8573-1:2010 [7:-:-] uyarınca basınçlı hava |
| İşletim / kontrol ortamı hakkında not | Yağlı işletim mümkün (diğer işletimde gerekli) |
| Korozyon direnci sınıfı KBK | 2 - orta derece korozyona maruziyet |
| LABS uygunluğu | VDMA24364-B1/B2-L |
| Ortam sıcaklığı | 0 °C...60 °C |
| Pnömatik bağlantı 1 | Erkek diş G1/8 |
| Pnömatik bağlantı 2 | dış çapı Ø 8 mm olan hortum için |
| Malzeme hakkında not | RoHS uyumlu |
| Gövde malzemesi | Alüminyum Çinko pres döküm |