

Hortum bağlantı elemanı N-3/8-P-9

Ürün numarası: 3609

FESTO



Veri sayfası

| Özellik | Değer |
|---|--|
| Nominal genişlik | 7.6 mm |
| Vida dişli muyluda conta türü | Sızdırmazlık halkası |
| Montaj konumu | herhangi bir |
| Tasarım | düz şekil |
| Hazne boyutu | 1 |
| Komple sıcaklık aralığı çalışma basıncı | -0.95 bar...16 bar |
| İşletim ortamı | ISO 8573-1:2010 [7:-:-] uyarınca basınçlı hava |
| İşletim / kontrol ortamı hakkında not | Yağlı işletim mümkün (diğer işletimde gerekli) |
| Korozyon direnci sınıfı KBK | 2 - orta derece korozyona maruziyet |
| LABS uygunluğu | VDMA24364-B1/B2-L |
| Ortam sıcaklığı | -10 °C...60 °C |
| Maks. sıkma torku | 15 Nm |
| Ürün ağırlığı | 8.77 g |
| Pnömatik bağlantı 1 | Erkek diş G3/8 |
| Pnömatik bağlantı 2 | iç çapı Ø 9 mm olan hortum için |
| Malzeme hakkında not | RoHS uyumlu |
| Gövde malzemesi | Alüminyum, eloksallı |