

Kaplin parçası
KSZ-M10X1,25
Ürün numarası: 36125

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Boyut	M10x1,25
Montaj konumu	herhangi bir
Dişli bağlantı	Dişi diş M10x1,25
Korozyon direnci sınıfı KBK	1 - korozyona düşük maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Lityum-iyon bataryaların üretimi için uygunluk	Kütle oranı olarak %1'den fazla bakır içeren metaller kullanılmaz. Baskılı devre kartları, kablolar, elektrik konnektörleri ve bobinler dahil değildir
Ortam sıcaklığı	-40 °C...150 °C
Maks. yük kapasitesi	0.9 kN
Ürün ağırlığı	110 g
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Sabitleme malzemesi	Çelik galvanize
Dişli parça malzemesi	Çelik galvanize