


Vantuz
VAS-55-1/4-NBR
Ürün numarası: 36144

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Vantuz yükseklik kompanzatörü	3.5 mm
Nominal genişlik	4 mm
Vantuz çapı	55 mm
Vantuz hacmi	3.47 cm ³
Etkili emiş çapı	44 mm
Bağlantı konumu	üst
Montaj konumu	herhangi bir
Vantuz biçimi	yuvarlak yassı
Çalışma basıncı	-0.095 MPa...0 MPa -0.95 bar...0 bar -13.775 psi...0 psi
Nominal çalışma basıncı	-0.07 MPa -0.7 bar -10.15 psi
İşletim ortamı	ISO 8573-1: 2010 [7:-:-] dayalı atmosferik hava
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-A1-L
Ortam sıcaklığı	-20 °C...80 °C
Nominal çalışma basıncında tutma kuvveti	106 N
Ürün ağırlığı	32 g
Montaj türü	vakum bağlantısı üzerinden
Vakum portu	G1/4
Renk	siyah
Shore sertliği	70 +/- 5
Vida dişli muytu malzemesi	Çinko pres döküm
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Vantuz malzemesi	NBR