

Hortum bağlantı elemanı N-3/8-P-13

Ürün numarası: 36160

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Nominal genişlik	11 mm
Vida dişli muyluda conta türü	Sızdırmazlık halkası
Montaj konumu	herhangi bir
Tasarım	düz şekil
Hazne boyutu	1
Komple sıcaklık aralığı çalışma basıncı	-0.95 bar...16 bar
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:-:-] uyarınca basınçlı hava
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	Yağlı işletim mümkün (diğer işletimde gerekli)
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Ortam sıcaklığı	-10 °C...60 °C
Maks. sıkma torku	15 Nm
Ürün ağırlığı	178 g
Pnömatik bağlantı 1	Erkek dış G3/8
Pnömatik bağlantı 2	iç çapı Ø 13 mm olan hortum için
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Gövde malzemesi	Alüminyum, eloksallı