

Çek valf H-M5

Ürün numarası: 3671

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Valf fonksiyonu	Geri dönüş fonksiyonu
Pnömatik bağlantı 1	M5
Pnömatik bağlantı 2	M5
Montaj türü	Hat kurulumu
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)	115 l/dak
Çalışma basıncı	0.04 MPa...0.8 MPa 0.4 bar...8 bar
Ortam sıcaklığı	-10 °C...60 °C
Gövde malzemesi	Pirinç
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:-:-] uyarınca basınçlı hava
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	Yağlı işletim mümkün (diğer işletimde gerekli)
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Akışkan sıcaklığı	-10 °C...60 °C
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Sızdırmazlık elemanları malzemesi	NBR