


Tek yönlü akış kontrol valfleri GR-1/2

Ürün numarası: 3720

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Valf fonksiyonu	Kısma valfi geri dönüş fonksiyonu
Pnömatik bağlantı 1	Dişi dış G1/2
Pnömatik bağlantı 2	Dişi dış G1/2
Ayar elemanı	Tırtıl vida
Montaj türü	geçiş deliği ile
Kısma yönünde standart anma debisi	1620 l/dak
Blokaj yönünde standart anma debisi	2760 l/dak
Çalışma basıncı	0.01 MPa...1 MPa 0.1 bar...10 bar 1.45 psi...145 psi
Ortam sıcaklığı	-20 °C...75 °C
Gövde malzemesi	Çinko pres döküm
Patlamaya karşı koruma	Sertifikadaki notu dikkate alın Zone 1 (ATEX) Zone 2 (ATEX) Zone 21 (ATEX) Zone 22 (ATEX)
Montaj konumu	herhangi bir
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:...] uyarınca basınçlı hava
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	Yağlı işletim mümkün (diğer işletimde gerekli)
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Akışkan sıcaklığı	-20 °C...75 °C
Ürün ağırlığı	517 g
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Ayar vidası malzemesi	Pirinç
Somun malzemesi	Çelik, galvanize