

Pnömatik kas DMSP-5- -

Ürün numarası: 3733012

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Boyut	5
Maks. daralmanda çap genişlemesi	12 mm
Strok	0 mm...200 mm
Maks. kasılma	nominal uzunluğun %20'si
Maks. ön gerdirme	nominal uzunluğun %1'i
Nominal uzunluk	30 mm...1000 mm
Tekrarlama hassasiyeti kas	\leq nominal uzunluğun %1'i, döngüsel olarak
İzin verilen paralellik toleransı	400 mm nominal uzunluktan itibaren \leq 2 mm 400 mm nominal uzunluğa kadar \pm % 0,5
İzin verilen açı toleransı	1 drc
Montaj konumu	herhangi bir
Tasarım	Kasılma membranı
Çalışma basıncı	0 MPa...0.6 MPa 0 bar...6 bar
Çalışma şekli	tek etkili çeken
Ruhsat	TÜV
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:--] uyarınca basınçlı hava
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	Yağlı işletim mümkün (diğer işletimde gerekli)
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364 Zone III
Ortam sıcaklığı	-5 °C...60 °C
Serbest asılı maksimum ek yük	5 kg
Maks. çalışma basıncında pnömatik kas teorik kuvveti	140 N
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet	140 N
1 m uzunluk başına ek ağırlık	27 g
Pnömatik bağlantı	M3
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Flanş malzemesi	Dövme alüminyum alaşım renksiz eloksallı
Kovan malzemesi	Dövme alüminyum alaşım renksiz eloksallı

Özellik	Değer
Diyafraam malzemesi	AR Kloropren kauçuk
Somun malzemesi	Çelik galvanize